

20X-Objektiv Nikon CFI S Plan Fluor LWD

Mehr Produkte von [Nikon](#)



Produkt #75-376 NEU 1 In Stock

-

1

+

€11.180⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€11.180,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
MRH08250	Modellnummer:
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 200mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:

Nikon	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.25	Bildfeld (mm):
57.49	Länge ohne Gewinde (mm):
38	Max. Durchmesser (mm):
280	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
0-1.8	Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.32	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.44	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
20X	Vergrößerung:
0.7	Numerische Apertur NA:
1.3 - 2.3	Arbeitsabstand (mm):
25	Feldzahl:
60.45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M25 x0.75	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Große Arbeitsabstände
- Optimiert für die Fluoreszenzmikroskopie
- Ideal für Stammzell- und Wirkstoffdesign-Anwendungen

Die Nikon CFI S Plan Fluor LWD-Objektive sind kunststoffkompatible, hochauflösende Objektive mit großem Arbeitsabstand. Diese Objektive liefern ein sicheres, klares Bild von dicken Proben und Kulturgefäßen, ohne die optische Leistung zu beeinträchtigen. Mit einer numerischen Apertur von 0,70 liefern diese Objektive helle, kontrastreiche Bilder für die präzise Visualisierung von Fluoreszenzsignalen. Nikon CFI S Plan Fluor LWD-Objektive sind für die Fluoreszenz optimiert und verfügen über einen Korrekturring zum Ausgleich der Deckglasdicke von 0 bis 1,8 mm. Diese Objektive sind ideal für das Live-Cell-Imaging, die Stammzellverfolgung und das Hochdurchsatz-Wirkstoffscreening.