

M12-Objektiv, 2,1 mm Brennweite, IR-Cut-Filter bei 650 nm, f/2



Produkt **#66-883** 20+ In Stock

-

1

+

€70^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€70,00 stückpreis
Stk. 50+	€56,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Series:	Long Working Distance Optimized Imaging Lenses
Hinweis:	IR Cut-Off Filter Included
Typ:	M12 Imaging Lens
IR-Sperrfilter:	Yes

IR-Cut Filter		Spezieller Objektivtyp:
Physikalische und mechanische Eigenschaften		
Blende:		Fixed
Länge (mm):		18.30
Max. Durchmesser (mm):		17.0
Außendurchmesser (mm):		17
Optische Eigenschaften		
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:		131
Max. Bildkreis (mm):		6.00
Auflösung, auf Achse:		100 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld:		63 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld:		40 lp/mm @ 20% Contrast
Brennweite BW (mm):		2.10
Arbeitsabstand (mm):		400 - ∞
Blende (f/#):		f/2
Verzeichnung (%):		-82.4 @ Full Field
Maximale Verzeichnung (%):		-82.4
Wellenlängenbereich:		VIS (IR-Cut Filter)
Sensor		
Max. Sensorgröße:		1/3"
Pixel Size (µm):		3.45
Gewinde & Montage		
Filtergewinde:		M12 x 0.50
Mount:		S-Mount (M12 x 0.5)
Konformität mit Standards		
RoHS 2015:		Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat:		Anzeigen
Reach 242:		Contains SVHC(s)


Produktdetails

- S-Mount-Objektive für bis zu ⅔" Sensoren
- Platinkameraobjektive mit großem Bildfeld
- 1,68 mm bis 50 mm Brennweite


Die für lange Arbeitsabstände optimierten Objektive wurden speziell für Platinkameras entwickelt. Sie bieten eine hervorragende Bildqualität in einem kleinen, vielseitigen Gehäuse. Sie sind ideal für Weitwinkel- und Nahfokusanwendungen und für Sensoren bis ⅔" optimiert. Die für lange Arbeitsabstände optimierten Objektive werden mit Brennweiten zwischen 1,68 und 50 mm angeboten. Alle Objektive haben ein Gewinde M12 x 0,5. Einige Modelle mit hinterem Fokusabstand kleiner 4 mm (Größe "C") könnten aufgrund des Bayer-Filters inkompatibel mit einigen Farbkameras sein. Wir empfehlen diese Objektive ausschließlich für den Einsatz mit monochromen Kameras. Die Objektive sind für 400 - 700 nm ausgelegt und ideal für die Verwendung mit unseren [OEM-Platinkameras](#).

Bitte beachten Sie: Für diese Produkte ist eine Serie von [Zubehör für M12-Objektive](#) verfügbar.

Technische Informationen



Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses



C-Mount Adapter (#53-675)

Stock #		Focal Length (mm)	Aperture (f/#)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
No-IR Cut Filter	IR Cut Filter @650nm							
#59-776	#66-880	1.68	2.5	15.0	13.2	3.3	2.8	15.1
#56-774	#66-881**	1.74	2.8	21.0	19.61	3.33	3.2	N/A
#64-106	-	1.9	2.0	17.0	14.58	4.2	4.0	15.24
#55-569	#66-883	2.1	2.0	17.0	18.3	4.8	3.7	19.4
#57-681	#66-884***	2.5	2.5	17.0	19.1	4.4	3.7	20.3
#55-570	#66-885	2.9	2.0	15.0	17.4	5.2	5.8	17.8
#59-778	#66-886	3.0	2.0	14.0	15.3	5.3	3.9	N/A
#57-684	#66-890	6.05	1.8	15.0	15.6	8.0	6.0	N/A
#55-573	#66-891	6.37	2.4	14.8	13.12	5.3	3.3	N/A
#55-574	#66-892	8.0	2.5	15.0	13.5	5.8	3.0	N/A
#63-762	#59-779	10.1	2.8	15.0	13.4	6.1	3.2	N/A
#65-251	#64-107	10.4	2.8	14.0	8.93	6.4	4.0	N/A
#56-775	#66-893	12.0	2.0	14.0	12.1	6.2	4.0	N/A
#64-108	#66-894	16.0	2.0	14.0	14.4	8.0	4.5	N/A
#83-107	-	16.0	4.0	14.0	14.4	8.0	4.5	N/A
#56-776	#66-895	25.0	2.5	25.0	23.2	8.1	6.7	N/A
#59-780	#66-896	35.0	2.0	25.0	23.4	15.8*	6.0	N/A
#59-781	#66-897	50.0	2.5	27.0	52.8	4.1	8.0	N/A
*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting. **#66-881, B(mm): 20.49 ***#66-884, B(mm): 19.8, E(mm): 21								

Stock #	Focal Length (mm)	Aperture (f/#)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
#88-587	3.0	2.0	15.0	15.35	5.2	4	16
#88-588	3.5	2.5	15.0	15.4	6.9	4	N/A
#11-323	3.7	1.6	19	24.04	5.46	6.5	24.16
#11-324	4.0	1.8	20	23.8	5.01	7	24.72
#88-589	4.0	2.0	15.0	16.1	5.9	3.8	N/A
#88-590	4.3	2.0	22.0	20.96	5.5	6	21.93
#11-325	4.6	1.6	19	24.18	5.44	7	24.32
#88-591	4.6	2.0	12.0	13.1	1.9	6	N/A
#88-592	5.6	2.0	17.0	22.21	5.3	5	22.38
#89-750	6.0	2.0	14.0	15.1	6.7	3.93	N/A
#11-326	7.0	1.6	19	25.24	5.47	7.2	24.2
#89-751	8.0	2.0	15.0	14.4	6.8	4.5	N/A
#89-752	12.0	2.0	15.0	14.3	5.7	4.5	N/A

