


TECHSPEC®

B270-Fenster, 20 mm Durchmesser, unbeschichtet

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#45-639** **20+ In Stock**

-

1

+

€37⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€37,00 stückpreis
Stk. 6-25	€30,00 stückpreis
Stk. 26-99	€28,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Protective as needed

Fase:

Freie Apertur CA (mm):

18.00	
	Durchmesser (mm):
20.00 ±0.25	
	Dicke (mm):
2.00	
	Kanten:
Fine Ground	
	Knoop-Härte (kg/mm²):
500.00	
	Poisson-Zahl:
0.22	
	Elastizitätsmodul (GPa):
71.5	

Optische Eigenschaften	
	Abbe-Zahl (v _d):
58.3	
	Beschichtung:
Uncoated	
	Brechungsindex (n _d):
1.523	
	Substrat:
B270	
	Oberflächenebenheit (P-V):
1λ	
	Oberflächenqualität:
60-40	

	Wellenlängenbereich (nm):
360 - 2700	

Materialeigenschaften	
	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
9.4 (+20 to +300°C)	
	Dichte (g/cm³):
2.56	


Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 247:
Konform	

Produktdetails

- Große Auswahl an Größen
- Unbeschichtet oder mit MgF₂- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung
- Kundenspezifische Größen bei hohen Stückzahlen möglich

Die TECHSPEC® Fenster aus B270 bieten eine hohe Transmission vom sichtbaren bis zum nahinfraroten Bereich und einen ähnlichen Brechungsindex wie N-BK7, wobei sie kostengünstiger sind. Die Fenster werden aufgrund ihrer hohen Solarisationsstabilität und chemischen Resistenz häufig als Schutzfenster in Standardanwendungen eingesetzt. Die TECHSPEC® Fenster aus B270 sind entweder unbeschichtet oder mit einer MgF₂- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung verfügbar. Kundenspezifische Größen und Beschichtungen sind möglich für größere Stückzahlen.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
 - Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
 - Enge Toleranzen und komplexe Formen
 - Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
- Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen
