

C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas, 22 mm freie Apertur, SCHOTT GG-495



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Produkt #13-028 3-4 TAGE

- 1 + **€93,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€93,00

Stk. 10+

€83,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.38

Freie Apertur CA (mm):
22.0

cut-off Position λ_c (nm):
495±6

Grenzwellenlänge (nm): 495.00
Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT GG495
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 560.00
Spektrale Transmission t_p (%): 92.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 430.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 535.00
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Substratdicke (mm): 3.00 ±0.2
Gewindeart: C-Mount
Gesamtlänge (mm): 20.3
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Verwendeter Filter: #32-753
Verwendete Fassung: #56-353

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen