

C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas, 22 mm freie Apertur, SCHOTT OG-550



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Produkt #13-030 3-4 TAGE

- 1 + **€93,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€93,00
Stk. 10+
€83,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich	
Durchmesser (mm): 25.40 ±0.38	
Freie Apertur CA (mm): 22.0	
cut-off Position λ _c (nm): 550±6	

Grenzwellenlänge (nm): 550.00
Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT OG550
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Orange
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 620.00
Spektrale Transmission t_p (%): 93.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 480.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 507.00
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Substratdicke (mm): 3.00 ±0.2
Gewindeart: C-Mount
Gesamtlänge (mm): 20.3
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Verwendeter Filter: #32-754
Verwendete Fassung: #56-353

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen