

C-Mount-Objektiv ViSWIR Breitband, 2/3", 12 mm, F1,8



Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

Produkt **#74-624** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€4.221⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.221,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Series:	Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses
Modellnummer:	M1218-APVSW2
Objektivtyp:	Broadband Fixed Focal Length SWIR Lens
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Blende:	

Manual Iris	
Länge (mm):	52.00
Max. Durchmesser (mm):	39.0
Außendurchmesser (mm):	39.5
Gewicht (g):	133.0
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):	5.30
Maximale Länge (mm):	52.0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:	40.4°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:	40.5° (H8.83□)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:	32.9
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:	30.0° (H6.4)
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:	15.2° (H3.2)
Max. Bildkreis (mm):	11.40
Wellenlängenbereich (nm):	400 - 1700
Brennweite BW (mm):	12.00
Arbeitsabstand (mm):	100 - ∞
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): Horizontal: 40.4° Vertical: 30.9° Diagonal: 49.3°	
Blende (f/#):	f/1.8
Hintere Brennweite BFL (mm):	12.5
Position Eintrittspupille (mm):	22.57
Hauptebene Objektseite (mm):	32.50
Hauptebene Bildseite (mm):	12.00
Maximale Verzeichnung (%):	0.00
Position Austrittspupille (mm):	-69.693
Wellenlängenbereich:	VIS-SWIR
Wellenlänge:	VIS, SWIR

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:	2/3"
Max. Sensorgröße:	2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:	M37.5 x 0.5
Mount:	C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:	Anzeigen
-------------------------	--------------------------

Produktdetails

- Vollständig korrigierte Fokusverschiebung zwischen VIS und SWIR
- C-Mount-Objektiv für 1/2" oder 2/3" Sensoren
- Brennweiten von 8 mm bis 50 mm
- Vibrationsbeständigkeit bis zu 5G

VISWIR-korrigierte HYPER-APO-Objektive von Computar bieten eine vollständig korrigierte Fokusverschiebung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Bereich von 400 nm bis 1.700 nm. Dank der Verwendung von Gläsern mit extrem niedriger Dispersion und geringer Teildispersion wird die Fokusverschiebung über einen weiten Wellenlängenbereich auf nur wenige Mikrometer minimiert. Durch Synchronisierung der Beleuchtungsquellen wird sichergestellt, dass die spektrale Bildgebung mit einer einzigen Sensorkamera erreicht werden kann. Die VISWIR-korrigierten HYPER-APO-Objektive von Computar verfügen über ein APO-Floating-Design, das die Fokusverschiebung bei allen Wellenlängen und Arbeitsabständen reduziert. Diese Objektive sind ideal für Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung, Drohnen, Landwirtschaft und Fernerkundung.

;