

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #58-839 3-4 TAGE

-

1

+

€1.014,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.014,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
68.00

Durchmesser Senke (Zoll):
2.600

Min. Biegehalbmesser (mm):
38.1

Ferrulendurchmesser (Inch): 0.562
Faserdurchmesser (Inch): 0.365
Länge (Zoll): 36
Numerische Apertur NA: 0.55
Betriebstemperatur (°C): -40 to +107
Außendurchmesser (Zoll): 3.480
Strahlwinkel (°): 20.00
PVC Hülle : Metal Hose
Faserdurchmesser (µm): 50.00
Innendurchmesser (Inch): 2.370
Arbeitsabstand (Zoll): 1.5-9.0
Toleranz Länge (Inch): ±0.5
Packungsdichte (%): 82% nominal
Brechungsindex Kern n_d: 1.581
Brechungsindex Mantel n_d: 1.487
Transmissionsverluste: 6% per ft. at 60 0nm
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter: SX: #38-946 MX: #66-908
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Gehäusegeometrie: Ring Light

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen