

# Absorbierender ND-Filter, OD 2,5, 25 mm Durchm., VIS 0°-beschichtet

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-108 3-4 TAGE

- 1 + **€73,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €73,00                          |
| Stk. 11+                        |
| €65,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00

Optische Dichte OD:  
2.5 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 2.30 @ 550nm                                                               |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">Hoya ND-0.3</a>                  |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>ND Filter Glass               |
| <b>Beschichtung:</b><br>VS 0° (425-675nm)                                  |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.51                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                       |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>490                              |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.50                                                 |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.5                                        |
| <b>Transmission (%):</b><br>0.3 (average) @ 400 - 700nm                    |
| <b>Typ:</b><br>Neutral Density Filter                                      |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>400 - 700                                 |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.1                                        |
| <b>Parallelität (mm):</b><br><0.02                                         |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                              |
| <b>Stock No. of Uncoated Filter:</b><br><a href="#">#46-216</a>            |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |