

20X-Objektiv S Plan Fluor ELWD

Mehr Produkte von [Nikon](#)



Produkt **#75-371** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€2.265⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.265,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
MRH08230	Modellnummer:
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 200mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:

Nikon	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.1	Bildfeld (mm):
51.81	Länge ohne Gewinde (mm):
34	Max. Durchmesser (mm):
195	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
0-2	Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.32	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.44	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
20X	Vergrößerung:
0.45	Numerische Apertur NA:
6.9-8.2	Arbeitsabstand (mm):
22	Feldzahl:
60.41	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M25 x0.75	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Extralanger Arbeitsabstand (ELWD)
- Breiter spektraler Durchlassgrad
- Viefältige Beobachtungsmodi

Die Nikon CFI S Plan Fluor ELWD-Objektive sind mit einem extra langen Arbeitsabstand ausgestattet, um eine hochauflösende Darstellung großer Proben und Kulturgefäße mit unterschiedlichen Dicken zu ermöglichen. Mit ihrer breiten spektralen Durchlässigkeit vom nahen Ultraviolett bis zum nahen Infrarot ermöglichen diese Objektive eine vielseitige Abbildung mit verschiedenen modernen Mikroskopietechniken. Diese Objektive erlauben eine größere Flexibilität und schützen empfindliche Proben während der Beobachtung, da keine Immersionsmedien erforderlich sind. Nikon CFI S Plan Fluor ELWD-Objektive sind in verschiedenen Vergrößerungen erhältlich und unterstützen gängige Beobachtungsarten wie Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie, DIK-Mikroskopie, Phasenkontrast- und Polarisationsmikroskopie. Diese Objektive sind ideal für allgemeine Fluoreszenz-, Hellfeld-, Calcium-Imaging- und DIC-Anwendungen.