

Strahlteilerplatte, AR-beschichtet, 25 x 25 mm, 50R/50T



Produkt #13-405 **9 In Stock**

- 1 + €63⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€63,00 stückpreis
Stk. 10-24	€47,75 stückpreis
Stk. 25-49	€44,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

AR Coated Beamsplitter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

>85 **Freie Apertur (%):**

Plate **Aufbau:**

±0.38	Toleranz Größe (mm):
25.00 x 25.00	Größe (mm):
Cut	Kanten:
3.00	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

Beschichtungsspezifikation:	
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm	
Surface 2: AR M10 MgF2 @ 550nm	
50/50	Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
Float Glass	Substrat: □
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
80-50	Oberflächenqualität:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Kostengünstig
- Mehrere Größen erhältlich
- Verschiedene Strahlteilverhältnisse erhältlich

Unsere Strahlteilerplatten sind mit verschiedenen Teilungsverhältnissen erhältlich, einige Platten sind mit AR-Beschichtung auf der Rückseite erhältlich, um die Effizienz zu erhöhen und Geisterbilder zu vermeiden. Wenn Sie kundenspezifische Größen oder andere Reflexions-/Transmissionsverhältnisse benötigen, wenden Sie sich bitte an unser [Vertriebsbüro](#).

Technische Informationen



70R / 30T Beamsplitter (45°)



30R / 70T Beamsplitter (45°)



50R / 50T Beamsplitter (45°)



;