

## Strahlteilerplatte, AR-beschichtet, 25 x 25 mm, 50R/50T



Produkt **#13-405** 13 In Stock

-

1

+

€63<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €63,00 stückpreis               |
| Stk. 10-24    | €47,75 stückpreis               |
| Stk. 25-49    | €44,50 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

AR Coated Beamsplitter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

>85

Freie Apertur (%):

Plate

Aufbau:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| ±0.38         | Toleranz Größe (mm): |
| 25.00 x 25.00 | Größe (mm):          |
| Cut           | Kanten:              |
| 3.00          | Dicke (mm):          |


|                                                                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Optische Eigenschaften                                                                                           |                                          |
| Beschichtungsspezifikation:<br>Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm<br>Surface 2: AR <i>N</i> /10 MgF2 @ 550nm |                                          |
| 50/50                                                                                                            | Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): |
| Float Glass                                                                                                      | Substrat: □                              |
| 4 - 6λ                                                                                                           | Oberflächenebenheit (P-V):               |
| 80-50                                                                                                            | Oberflächenqualität:                     |
| 400 - 700                                                                                                        | Wellenlängenbereich (nm):                |



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | Reach 247:              |

## Produktdetails

- Kostengünstig
  - Mehrere Größen erhältlich
  - Verschiedene Strahlteilerverhältnisse erhältlich
- Unsere Strahlteilerplatten sind mit verschiedenen Teilungsverhältnissen erhältlich, einige Platten sind mit AR-Beschichtung auf der Rückseite erhältlich, um die Effizienz zu erhöhen und Geisterbilder zu vermeiden. Wenn Sie kundenspezifische Größen oder andere Reflexions-/Transmissionsverhältnisse benötigen, wenden Sie sich bitte an unser [Vertriebsbüro](#).

## Technische Informationen





## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.