

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 21 x 30 mm, Enhanced Aluminium



Produkt **#43-507** ☐ Lagernd

1 **€55,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-5
€55,00
Stk. 6+
€44,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Rückseite:
Ground

Oberflächenqualität: 60-40
Größe (mm): 21.0 x 30.0
Toleranz Größe (mm): +0/-0.5
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 5.00 +0.5/-0
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 30.00
Breite (mm): 21.00
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform