

TECHSPEC® 25mm D. x 50mm EFL achromatisches Steinheiltriplett



Produkt #67-422 Lagernd

1 €130,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€130,00

Stk. 6+
€104,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hintere Brennweite BFL (mm): 40.60
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 25.80
Mitten- dicke A (mm): 13.00
Mitten- dicke B (mm): 6.40
Radius R₁ (mm): 31.25
Radius R₂ (mm): 18.47
Radius R₃ (mm): -18.47
Radius R₄ (mm): -31.25
Randdicke ET (mm): 20.58
Substrat: ☐ N-LASF45 / N-BK7 / N-LASF45
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Triplet Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen