

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 25,4 mm D., 343 nm, 45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #38-845 3-4 TAGE



1



€156,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€156,00

Stk. 6+

€140,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 343nm R _{avg} >99.5% @ 339 - 346nm
Wellenlängenbereich (nm) : 339 - 346
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (339-346nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 343
Durchmesser (mm) : 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 6 J/cm² @ 343nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen