

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25,4 mm Durchm., 355 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #38-866 3-4 TAGE



1



€166,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€166,00

Stk. 6+

€147,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≥99.8% @ 355nm
Wellenlängenbereich (nm) : 351 - 358
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (355nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 355
Durchmesser (mm) : 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen