

220mm x 160mm x 12mm metrischer Laborhebetisch



Produkt **#62-009** **3 In Stock**

-

1

+

€1.190⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.190,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:

Linear (Z)

Führungssystem:

Pantograph

Bühnengröße (mm):

220 x 160

Aufbau:	
Aluminum, Brass, & Stainless	
Höhenverstellung (mm):	
70	
Steigung der Leitspindel (mm):	
1	
Belastbarkeit (kg):	
30	
Max. Höhe (mm):	
170	
Min. Höhe (mm):	
100	
Gewicht (kg):	
6.3	
Parallelität (mm):	
0.1 (typical)	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:	
Lead Screw	

Gewinde & Montage

Gewinde:	
Top: (35) M4 x 0.7 Bottom: (4) M6 x 1 on 200 x 140mm, (4) 4.5mm thru on 100mm Sq., (4) 4.5mm thru on 50mm Sq.	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
 - Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
 - Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
 - Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
- Diese stabilen Laborhebetische mit einer feinen Gewindeschraube ermöglicht die präzise vertikale Positionierung von optischen Komponenten und Zubehör bis ca. 25 kg. Die Oberflächen besitzen ¼ - 20 und M4 Gewindelöcher (siehe Diagramm). Die Bodenplatten haben einige zusätzliche metrische M6 und englische ¼ - 20 Durchbohrungen, deren Abstände zu den üblichen Lochplatten passt. Eine Feststellschraube sorgt für eine sichere Fixierung in der gewünschten Höhe. Jede volle Umdrehung bewegt den Tisch um 1 mm.
- Der metrische Laborhebetisch 160 mm x 100 mm ([#54-687](#)) und 132 mm x 80 mm ([#56-336](#)) passen zu den folgenden Bühnen: [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#55-840](#), und [#55-841](#).

Technische Informationen



