

## Kinematische optische Spiegelhalterung der E-Serie mit Aussparung, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser



#17-279, 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

Produkt #17-279 **20+ In Stock**

- 1 + €56<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€56,00 stückpreis
Stk. 10-19	€53,30 stückpreis
Stk. 20+	€50,60 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Adjustable - Tip-Tilt **Typ:**  
Circular **Optiktyp:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

23

**Aufbau:**

Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings

Feiner Neigewinkel (°):

±3.5

Feiner Kippwinkel (°):

±3.5

Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :

0.25

1" Optical Axis Height:

Yes

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

2

Höhe optische Achse (mm):

25.40

## Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

25.0 - 25.4

Kompatible Stangen:

M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Reach 247:


[Konform](#)

## Produktdetails

- 120°-Ausparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
- Günstiger Preis
- Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen haben eine Aussparung von 120°, sind ideal für die Befestigung von Strahlteilern und transmittierenden Optiken und ermöglichen bei einer Montage unter 45° einen breiteren Strahlengang. Die zwei Verstellerschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkipfung um ±3,5°). Die Verstellerschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben und ein M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) und [Stangen mit Standfuß](#).

## Technische Informationen



Dimensions				
Optical Mount Dia. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
12.5/12.7	43.5	25.4	8.0	39.5
25/25.4	43.5	25.4	8.0	39.5
50/50.8	66.0	38.1	10.0	41.5

