

Kinematische optische Spiegelhalterung der E-Serie mit Aussparung, 25,0/25,4 mm
Optikdurchmesser



#17-279, 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

Produkt **#17-279** KONTAKT

-

1

+

€56^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€56,00 stückpreis
Stk. 10-19	€53,30 stückpreis
Stk. 20+	€50,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Tip-Tilt	Typ:
Circular	Optiktyp:

2	Anzahl an Verstellerschrauben:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
23	Freie Apertur CA (mm):
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	
±3.5	Feiner Neigewinkel (°):
±3.5	Feiner Kippwinkel (°):
0.25	Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
2	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

25.40	Höhe optische Achse (mm):
Gewinde & Montage	
25.0 - 25.4	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32	Kompatible Stangen:


Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- 120°-Ausparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
- Günstiger Preis
- Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen haben eine Aussparung von 120°, sind ideal für die Befestigung von Strahlteilern und transmittierenden Optiken und ermöglichen bei einer Montage unter 45° einen breiteren Strahlengang. Die zwei Verstellerschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkipfung um ±3,5°). Die Verstellerschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben und ein M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Velseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) und [Stangen mit Standfuß](#).

Technische Informationen



Dimensions				
Optical Mount Dia. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
12.5/12.7	43.5	25.4	8.0	39.5
25/25.4	43.5	25.4	8.0	39.5
50/50.8	66.0	38.1	10.0	41.5

