


Englische Lochplatte, 23" x 23"

Mehr Produkte von [TMC](#)



Produkt **#54-254** KONTAKT

-

1

+

€1.360⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.360,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.00	Dicke (mm):
	Länge (Zoll):

23.0	
23.0	Breite (Zoll):
	Aufbau: Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
≤3	Kernzellfläche (cm²):
0.13	Ebenheit (mm):
37.0	Gewicht (lbs):
430 Series Ferromagnetic Stainless Steel	Obere Platte:
13.3 lb/ft³ (230 kg/m³)	Kerndichte:
< 0.5 in.² (3 cm²)	Kernzellgröße:
275,000 PSI (19300 kg/cm²)	Schermodul Kern:
0.075 in. (2 mm)	Dicke der oberen Platte:

Gewinde & Montage

(441) ¼-20 Tapped on 1" Centerlines, on 1.5" Corners	Gewinde:
--	----------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Edelstahl
- Günstiger Preis
- Leichtes Design

Diese sehr leichten (9 lb/ft², 44 kg/m²) Lochplatten bieten angesenkte Gewindebohrungen in einer dünnen Edelstahloberfläche. Die obere und untere Platte haben eine matte Oberfläche, um Reflexe zu minimieren und sind ferromagnetisch, um die Arbeit mit magnetischen Halterungen zu ermöglichen. In den Gewindebohrungen können unsere englischen oder metrischen Stangen, unsere Stangenhalterungen und anderer Aufbauzubehör befestigt werden. Die Löcher haben einen Abstand von 1" (25 mm), der Abstand zum Rand beträgt 1,5" (37,5 mm).

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Größe und Gewicht weichen die Transportmethode und die Transportpreise von unseren Standardpreisen ab.