

Optische Schwalbenschwanzschiene, 24“ Länge



12" Length, Dovetail Optical Rail, #54-401

Produkt #11-159 **20+ In Stock**

-

1

+

€263⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€263,00 stückpreis
Stk. 5+	€250,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Universal (Metric & English)

Hinweis:

Rail

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:

Linear (X)

	Führungssystem:
Dovetail	
	Verstellweg (mm):
609.6	
	Verstellweg (Zoll):
24	
	Länge (Zoll):
24	
	Länge (mm):
609.60	

	Aufbau:
Black Anodized Aluminum	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Manual	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S	

Konformität mit Standards


	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails


- Schienen und Reiter lieferbar
 - Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
 - Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad
- Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitzø, mit denen sie an standardmäßige [Lochplatten oder Labortischen](#) mit ¼-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.


Technische Informationen





Medium Carrier #55-339




Large Carrier #55-404



Medium Carrier #55-341



Common Side Profile



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

Dovetail Optical Rail

Technical drawing of Dovetail Optical Rail. The drawing shows a rectangular component with a width of 3.00 and a height of 0.75. There are four slots for 1/4 S.H.C.S. spaced 1.50 apart, with a 0.75 offset from the top edge. The top edge has a 0.25 offset from the top surface. The text "C'bore for 1/4 S.H.C.S." and "Slots for 1/4 S.H.C.S." are present.

Units: inches