

Hochleistungs-Laserlinienfilter, 248,6 nm, 12,5 mm Durchm.



High Performance Laser Line Bandpass Filters

Produkt #12-258 3-4 TAGE



1



€399,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€399,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):
1.7

Blockungsbereich OD 5 (nm):
228.2 - 246.1 & 251.1 - 279.9

Blockungsbereich OD 6 (nm):

228.7 - 244.9 & 252.3 - 273.5
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): ≥10
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 248.60
Designwellenlänge DWL (nm): 248.6
Halbwertsbreite FWHM (nm): 1.70 - 2.2
Substrat: ☐ Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
Min. Transmission (%): >40
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Transmission (%): >40
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 228.2 - 246.1 & 251.1 - 279.9
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Substratdicke (mm): 2.0 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen