

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC
25 mm D. x 400 mm Brennweite, plankonvexe Linse (PCX) mit NIR-I Beschichtung, geschwärzt



Produkt #33-368-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€51,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€51,50

Stk. 10+

€46,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 25.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm): 400.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 397.89
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.20 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.82
Radius R₁ (mm): 206.72
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 16
Numerische Apertur NA: 0.03
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen