

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25,4 mm Durchm., 266 nm, 0-45°,



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #38-835 [KONTAKT](#)

- 1 + **€166,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€166,00

Stk. 6+

€147,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:  
10-5

Typ:  
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):  
<3

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur (%)</b> :<br>90                                                          |
| <b>Rückseite:</b><br>Commercial Polish                                                    |
| <b>Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%)</b> :<br>99.8                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> >99.8% @ 266nm                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm)</b> :<br>263 - 268                                            |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V)</b> :<br>λ/10                                                |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Dielectric                                                |
| <b>Beschichtung:</b><br>Laser Mirror (266nm)                                              |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm)</b> :<br>266                                                |
| <b>Durchmesser (mm)</b> :<br>25.40 +0.00/-0.10                                            |
| <b>Dicke (mm)</b> :<br>6.35 ±0.2                                                          |
| <b>Einfallswinkel (°)</b> :<br>0-45                                                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)  |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>2 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |