

# Strahlteilerplatte, 254 x 356 mm, 50R/50T



Produkt #46-584 [KONTAKT](#)

1 **€603,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-9

€603,00

Stk. 10+

€451,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



**Freie Apertur (%):**  
>85

**Beschichtungsspezifikation:**  
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm  
Surface 2: AR ¼λ MgF<sub>2</sub> @ 550nm

**Aufbau:**

Plate

**Toleranz Größe (mm):**  
±0.38

**Größe (mm):**  
254.0 x 356.0

**Kanten:**  
Cut

**Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):**  
50/50

**Substrat:**   
Float Glass

**Oberflächenebenheit (P-V):**  
4 - 6λ

**Oberflächenqualität:**  
80-50

**Dicke (mm):**  
3.00

**Typ:**  
Standard Beamsplitter

**Wellenlängenbereich (nm):**  
400 - 700

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**Reach 235:**  
[Konform](#)

---