

TECHSPEC®

90° Off-Axis-Parabolspiegel, 25,4 mm Durchm. x 76,2 mm eff. BW, 100 Å, Protected Gold



Produkt #35-529 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1 €295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€295,00

Stk. 6+

€265,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm): 76.20
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Krümmungsradius (mm): 76.20
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 38.1
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/4
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Freie Apertur (%) : 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 76.2
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform