

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#88-880-INK**

KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

-

 1

+

€59,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€59,50

Stk. 10+

€53,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 30.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 24.69
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.06 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.73
Radius R₁ (mm): 15.50
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 1.2
Numerische Apertur NA: 0.42
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1100
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen