


TECHSPEC®

Plankonvexe Linse, 25,0 mm D. x 400,0 mm BW, YAG-BBAR-beschichtet, geschwärzt



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #34-185-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

1

€57,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€57,50

Stk. 10+

€51,75

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 400.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 397.89
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.20 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.82
Radius R₁ (mm): 206.72
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 16
Numerische Apertur NA: 0.03
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 532 - 1100
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen