

TECHSPEC® 25mm D. x 75mm EFL 405nm Laserlinienbeschichtung, Zylinderlinse



Laser Line PCXCylinder Lens

Produkt #33-221 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

-

1

+

 €39,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende:
3.00

Numerische Apertur NA:

0.17
Beschichtung: Laser V-Coat (405nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 375 - 435
Hintere Brennweite BFL (mm): 72.89
Mittendicke CT (mm): 3.06
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 405nm R _{avg} <1.5% @ 375 - 435nm
Designwellenlänge DWL (nm): 405
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.00
Toleranz Brennweite (%): ±3
Hinweis: Coating: 405nm V-Coat
Radius R₁ (mm): 38.89
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 0.375 - 0.435

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen