

λ/10-Quarzglasfenster, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, 261,4 nm



TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

Produkt #19-737 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€146,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€146,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
22.86

Beschichtung:
Laser V-Coat (261.4nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
261.4

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Laser Line Window
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 261.4nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design:  3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen