

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

M4-verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 25,4 mm Durchm. 302 nm



Produkt #35-133 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€610,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€610,00

Stk. 6+

€492,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
15.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (302nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
302

Durchmesser (mm):

25.40 +0.0/-0.2
Substrat: Crystal Quartz
Verzögerung: λ/4
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 7.80
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/100
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen