

TECHSPEC® PCX-Linse, 25,0 mm Durchmesser x 40,0 mm BW, AR-Beschichtung 532 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #69-397 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1

€55,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€55,00

Stk. 10+

€49,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 40.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 36.31
Beschichtung: Laser V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.60 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.39
Radius R₁ (mm): 20.67
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 1.6
Numerische Apertur NA: 0.31
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform