

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Quarz-verzögerungsplatte für hohe Leistungen, 25,4 mm Durchmesser, 343 nm, λ/4



High Energy Quartz Waveplates

Produkt #39-162 3-4 TAGE



1



€755,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€755,00

Stk. 11+

€705,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
18.0

Beschichtung:
R_{avg} <0.3%

Designwellenlänge DWL (nm):
343

Durchmesser (mm): 25.40
Substrat: ☐ Crystalline Quartz
Verzögerung: $\lambda/4$
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: High Energy Waveplate
Toleranz Größe (mm): +0/-0.2
Aufbau: Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
Transmittierte Wellenfront, P-V: < $\lambda/10$ @ 632.8nm
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: $\lambda/150$ @ 20°C
Fassungsdicke (mm): 6 ±0.2
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >20 J/cm² @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Verzögerungsordnung: 2nd

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform