

## Quarz-Verzögerungsplatte für hohe Leistungen, 25,4 mm Durchmesser, 355 nm, $\lambda/2$



High Energy Quartz Waveplates

Produkt **#39-165** **KONTAKT**

- 1 + €655<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€655,00 stückpreis
Stk. 11+	€610,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

High Energy Waveplate **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

18.0 **Freie Apertur CA (mm):**

25.40 **Durchmesser (mm):**

Toleranz Größe (mm):  
+0/-0.2

Aufbau:  
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate

Parallelität (Bogensekunden):  
<3

## Optische Eigenschaften

Beschichtung:  
 $R_{avg} < 0.3\%$

Designwellenlänge DWL (nm):  
355

Substrat:   
Crystalline Quartz

Verzögerung:  
 $\lambda/2$

Oberflächenqualität:  
20-10

Transmittierte Wellenfront, P-V:  
< $\lambda/10$  @ 632.8nm

Verzögerungstoleranz:  
 $\lambda/150$  @ 20°C

Zerstörschwelle, laut Design:   
>20 J/cm<sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Verzögerungsordnung:  
1st

## Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):  
6 ±0.2

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

Reach 247:  
[Konform](#)

## Produktdetails

- Zerstörschwelle bis >20 J/cm<sup>2</sup> bei 1064 nm
- $\lambda/4$  und  $\lambda/2$  Verzögerung
- Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Versionen für Wellenlängen vom UV- bis NIR-Bereich verfügbar

Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen sind mit  $\lambda/4$  und  $\lambda/2$  Verzögerung bei bestimmten Laserwellenlängen vom UV- bis zum NIR-Spektrum verfügbar und halten Energiedichten bis >20 J/cm<sup>2</sup> bei 1064 nm stand. Die Platten haben einen großen Einfallswinkel und der breite Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen sind zur einfachen Systemintegration und Identifizierung in einem schwarz eloxierten Aluminiumgehäuse gefasst.