

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25,4 mm Durchm., 355 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #34-820 3-4 TAGE



1



€140,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€140,00

Stk. 6+

€125,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : >85
Widerstandsfähigkeit: ML-PRF-13830B
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.5
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 355nm R _{avg} >99.5% @ 351 - 358nm
Wellenlängenbereich (nm) : 351 - 358
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (348-356nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 355
Durchmesser (mm) : 25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 6 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen