

Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 4 mm Dicke, 30` Keilwinkel | CF-WW-25-4

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride (CaF₂) Wedged Windows

Produkt #16-809 3-4 TAGE

- 1 +

€225,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€225,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm):
21.59

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 4.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 18.85
Dichte (g/cm³): 3.18
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.495
Knoop-Härte (kg/mm²): 158.3
Poisson-Zahl: 0.26
Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa): 75.8
Keilwinkel: 30' ±15
Modellnummer: CF-WW-25-4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen