

Fenster aus Magnesiumfluorid (MgF₂) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 4 mm Dicke, unbeschichtet | MF-W-25-4

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt **#24-484** 3-4 Tage

- 1 + **€255,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€255,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
106.22

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm):

21.59
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 4.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 13.7
Dichte (g/cm³): 3.18
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.377
Knoop-Härte (kg/mm²): 415
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.271
Substrat: Magnesium Fluoride (MgF ₂)
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 120 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa): 138
Modellnummer: MF-W-25-4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen