

TECHSPEC® Strahlteiler für Harmonische (0°), 532 & 1064 nm T, 266 nm R, 25,4 mm Durchm.



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Produkt #22-659 3-4 TAGE

1 €337,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€337,00

Stk. 6+

€303,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R_{abs}: >95% @ 266nm, T_{abs}: >98% @
532nm, T_{abs}: >98% @ 1064nm

Surface 2: R _{abs} : <1.0% @532nm, R _{abs} <1.0% @1064nm
Aufbau: Dichroic
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <3
Reflexionswellenlänge (nm): 266
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Transmissionsbereich (nm): 532, 1064
Typ: Harmonic Beamsplitter
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Surface 1: 1 J/cm ² @266nm, 20ns, 20Hz 5 J/cm ² @532nm, 20ns, 20Hz 7.5 J/cm ² @1064nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 10 J/cm ² @20ns, 20Hz @532nm 15 J/cm ² @20ns, 20Hz @1064nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen