

TECHSPEC®

25,4 x 25,4 mm x -75 mm BW, unbeschichtet, plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Bildgebung



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-761 3-4 TAGE



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€100,00

Stk. 6+

€80,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
-75.00

Substrat: ☐

N-BK7
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -77.64
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86 x 22.86
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Randdicke ET (mm): 6.07
Radius R₁ (mm): 38.76
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen