

TECHSPEC® Superpoliertes Substrat, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke



TECHSPEC® Superpolished Substrates

Produkt #11-555 Lagernd

1 €432,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€432,00

Stk. 11+

€381,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
22.86

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.10
Typ: Laser Window Substrate
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Parallelität (Bogensekunden): <30
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenrauheit (Angström): ≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
Kanten: Commercial Polish

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen