

TECHSPEC®

Ultrakurzpulsstrahlteiler (0°) für Harmonische, 25,4 mm Durchm., 800 nm T, 400 nm R, für Ti:Saphir



Ultrafast Harmonic Separators

Produkt #22-678 3-4 TAGE



1



€245,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€245,00

Stk. 6+

€205,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur (%):

>85
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: R _{avg} >99% @ 376 - 425nm T _{avg} >98% @ 700 - 900nm Surface 2: R _{avg} <1% @ 700 - 900nm
Aufbau: Dichroic
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <3
Reflexionswellenlänge (nm): 400
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 3.00 ±0.10
Transmissionsbereich (nm): 800
Typ: Harmonic Beamsplitter
GDD-Spezifikation: Surface 1: 0±20fs ² @ 376 - 425nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen