

Gepresste Asphäre aus Acryl, 25,4 mm D., f/0,5, unbeschichtet



Molded Acrylic Aspheric Lenses



Produkt **#33-257** **4 In Stock**

-

1

+

€68^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€68,00 stückpreis
Stk. 11-49	€57,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 ±0.1

Durchmesser (mm):

23.9	Freie Apertur CA (mm):
4.00	Randdicke ET (mm):
13.67	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
74.68	Radius R (mm):

Optische Eigenschaften

12.70 @ 632.8nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
1.00	Numerische Apertur NA:
8.00	Hintere Brennweite BFL (mm):
PMMA	Substrat:
±1	Toleranz Brennweite (%):
632.8	Designwellenlänge Asphäre (nm):
Uncoated	Beschichtung:
0.5	Blende:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Umwelt & Haltbarkeit

80.00	Betriebstemperatur (°C):
-------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Linsendaten verfügbar
- Verringerte sphärische Aberration
- Breitbandige AR-Beschichtung erhältlich

Unsere gepressten Asphären aus Acrylglas sind eine günstige Lösung für viele Anwendungen. Die Linsen können aufgrund der Linsendaten einfach in Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen integriert werden. Sie sind sowohl unbeschichtet als auch mit breitbandiger AR-Beschichtung verfügbar. Standarddurchmesser von 0,5" und 1" ermöglichen eine einfache Halterung über unsere [Linsenhalter](#).

Kompatible Halterungen