

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Unbeschichtetes Quarzglas-Laserfenster, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Produkt #37-689 3-4 TAGE



1



€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€145,00

Stk. 6+

€130,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):  
22.86

Beschichtung:  
Uncoated

Durchmesser (mm):  
25.40 +0.00/-0.10

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                                                                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>10-5                                                                                                              |
| <b>Dicke (mm):</b><br>6.35 ±0.20                                                                                                                 |
| <b>Typ:</b><br>Laser Window Substrate                                                                                                            |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><3                                                                                                        |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                                                                                             |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90                                                                                                                  |
| <b>Abbe-Zahl (v<sub>d</sub>):</b><br>67.8                                                                                                        |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                                   |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10                                                                                                        |
| <b>Güte Quarzglas:</b><br>7980 0F                                                                                                                |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                                                                    |
| <b>Fenstertyp:</b><br>Glass                                                                                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |