

TECHSPEC® λ /10-N-BK7-Fenster, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, 1064 nm



TECHSPEC λ /10 Laser Line Coated Windows

Produkt #38-979 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕

€109,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€109,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
22.86

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Substrat: N-BK7
Brechungsindex n_d: 1.516
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Laser Line Window
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 64.17
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen