


TECHSPEC® Laserspiegelsubstrat, 25,4 mm Durchm.



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt #37-685 20+ In Stock

- 1 + €107^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€107,00 stückpreis
Stk. 11-25	€95,00 stückpreis
Stk. 26-50	€84,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3
Parallelität (Bogenminuten):

Freie Apertur (%):

90	
Commercial Polish	Rückseite:
25.40 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
6.35 ±0.20	Dicke (mm):
Ground, protective bevel as needed	Kanten:

Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Uncoated	Beschichtung:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐

Konformität mit Standards	
Konform	Reach 191:
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Oberflächenenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
- Hochwertige Quarzglassubstrate
- Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
- **Unbeschichtete Laserfenstersubstrate** sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

Kompatible Halterungen