

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt **#24-907** 3-4 TAGE



1



€585,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€585,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
-75.00 @ 10.6µm

Substrat:  Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Blende: 2.95
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: BBAR (8000-12000nm)
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 12000
Mittendicke CT (mm): 2.70 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) : 90
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 8 - 12µm R _{abs} <1% @ 8 - 12µm
Randdicke ET (mm): 3.50
Toleranz Brennweite (%) : ±2
Modellnummer: AR812-ZC-NM-25-76
Radius R₁ (mm): 66.25
Radius R₂ (mm): 182.39
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm: λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen