




PXC-Linse in Lasergüte, 25,4 mm Durchm. x 1000 mm BW, beschichtet für 1064 nm



TECHSPEC Laser Grade PCXLenses

Produkt #38-732 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€203,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€203,00

Stk. 6+

€162,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
1,000.00 @355nm

Hinterer Brennweite BFL (mm): 997.59
Beschichtung: Laser V-Coat (1064nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.82
Radius R₁ (mm): 476.09
Freie Apertur CA (mm): 21.59
Blende: 39.37
Numerische Apertur NA: 0.01
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective Bevel As Needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen