

Meniskuslinse aus Germanium , 25,4 mm Durchm. x 101 mm BW



Produkt #63-295 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€72,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€72,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Effektive Brennweite EFL (mm): 101.00
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Blende: 3.98
Numerische Apertur NA: 0.13

Beschichtung: Uncoated
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.2
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90.00
Randdicke ET (mm): 2.70
Brenn- weite EFL @ 10,6µm (mm): 100.00
Brenn- weite EFL @ 12µm (mm): 99.60
Brenn- weite EFL @ 2,94µm (mm): 98.20
Brenn- weite EFL @ 5,0µm (mm): 99.20
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Toleranz Brennweite (%): ±2 @ DWL
Radius R₁ (mm): 161.06
Radius R₂ (mm): 106.15
Oberflächengenauigkeit: λ/20
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen