

λ/4-Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 25,4 mm Durchm. 405 nm



Produkt #14-297 3-4 TAGE

- 1 + **€488,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€488,00
Stk. 6+
€395,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
20.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (405nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
405

Durchmesser (mm):

25.40 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Verzögerung: $\lambda/4$
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: $\lambda/10$
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: $\pm \lambda/300$
Temperaturkoeffizient ($\lambda/^{\circ}\text{C}$): 0.0001
Beschichtungsspezifikation: $R_{\text{abs}} < 0.2\% @ 405\text{nm}$
Verzögerungsordnung: 0
Aufbau: Air Spaced

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform