

Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 4 mm Dicke, 3° Keilwinkel, BBAR-Beschichtung (2000 - 5000 nm)

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride (CaF₂) Wedged Windows

Produkt #23-850 [KONTAKT](#)

- 1 + **€285,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€285,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
94.99

Orientierung Achse:
Random

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%) : 85
Freie Apertur CA (mm) : 21.59
Durchmesser (mm) : 25.40 +0.0/-0.13
Dicke (mm) : 3.00 ±0.13
Beschichtung : BBAR (2000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} <1.5% @ 2000-5000nm R _{abs} <3.0% @ 2000-5000nm R _{avg} <1.75% @ 2000-4000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Dichte (g/cm³) : 3.18
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.495
Knoop-Härte (kg/mm²) : 158.3
Poisson-Zahl : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF₂)
Oberflächenebenheit (P-V) : 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität : 60-40
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 2000 - 5000
Elastizitätsmodul (GPa) : 75.8
Keilwinkel : 3° ±0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform