

TECHSPEC®

Fenster aus Bariumfluorid, BBAR-Beschichtung 2000-5000 nm, 25,4 mm Durchmesser, 3 mm Dicke



Produkt #23-530 KONTAKT



1



€302,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€302,50
Stk. 11+
€272,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
81.78

Orientierung Achse:
Random

Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%) : 90.00
Freie Apertur CA (mm) : 22.86
Durchmesser (mm) : 25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 3.00 ±0.1
Beschichtung : BBAR (2000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} <1.5% @ 2000-5000nm R _{abs} <3.0% @ 2000-5000nm R _{avg} <1.75% @ 2000-4000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 18.1
Dichte (g/cm³) : 4.89
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.48
Knoop-Härte (kg/mm²) : 82
Parallelität (Bogenminuten) : <3
Poisson-Zahl : 0.343
Substrat : Barium Fluoride (BaF ₂)
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/2
Oberflächenqualität : 60-40
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 2000 - 5000
Elastizitätsmodul (GPa) : 53

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform